

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TELESKOPRÖR Ø32 med fastvulkad packning

RSK 807 7363 FP71500 VIT L200

RSK 807 7362 FP71505 KROM L200

RSK 807 7366 FP71800 VIT L70

RSK 807 7371 FP71510 VIT L120 EXCENTRISK 10MM

Teleskopröret är tillverkad i PP (Polypropen) och tätningen i TPE (TermoPlastiskElastomer)

Användningsområde:

Teleskopröret är avsedd för anslutning mellan tvättställ och vattenlås.

Montering:

Lossa muttern på vattenlåset och montera teleskopröret.

Justera röret till önskad höjd och dra åt muttern. (OBS. Inga verktyg)

Kapa teleskopröret vid behov.

Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.